

Dosiergerät für OK-STEINL Spachtelmassen

Dispenser mit Verschluss für 3 kg-Kartuschen OK-STEINL Pulverlackspachtel® ALU

Dosieren im exakten Mischungsverhältnis: Pulverlackspachtel® und Härter



Schiebeverschluss:
 Offen: zum Dosieren
 Geschlossen: Schutz gegen Austrocknung!

Anwendung:

Durch Drücken des Hebels (Abb.1) im oberen Bereich des Gerätes können Sie die Ausdrückstangen lösen. Ziehen Sie die Stangen am dafür vorgesehenen Knauf bis zum Anschlag ganz aus dem Gerät heraus.

So legen Sie die Kartusche in das Spachtel-Spendegerät ein:

Die Kappe abschrauben, dann den Pull-Off-Deckel abreißen und den Verschluss an der unteren Seite öffnen und die Kartusche einsetzen.

Ebenfalls die Härter-Kartusche einsetzen. Dann den Verschluss (3) zur Seite ziehen und den Hebel (4) nach unten drücken.

Die Spachtelmasse und die passende Menge Härter werden ausgedrückt.

Beides gut miteinander vermischen!


Die Dosierung des Härters hängt vom Durchmesser der Härter-Kartusche ab. Bei unseren Spachtelmassen werden genau 2 % Härter zu dosiert.

So erreichen Sie ganz einfach immer das perfekte Mischverhältnis!

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis €
RL-SPSP04	Spachtel-Spender inkl. Befestigungsmaterial	235,00 €

OK-STEINL Pulverlackspachtel® ALU sehr flexibel bis 220 °C überpulverbar, in der praktischen Kartusche

Art.-Nr.	Pulverlackspachtel® ALU	Preis € / kg			
		1 Kartusche	6 Kartuschen	12 Kartuschen	36 Kartuschen
Kartusche 3 kg inkl. Härter / Preis pro kg					
RL-1040 K	Pulverlackspachtel® ALU	26,50 €	24,50 €	23,50 €	22,50 €
RL-1040 HK	Härter-Kartusche rot 60 g	10,80 €			



Pull-Off-Deckel